

nVent CADDY Speed Link SLK med Y-växling



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och två förmonterade toggles

För infästning mot distanshål i olika konstruktioner eller hänganordningar

Idealisk för upphängning av belysningsarmaturer

SPECIFIKATIONER

Vajerdiameter:	1.5 mm
Säkerhetsfaktor för statisk belastning:	5:01
Yta:	Elektrogalvaniserad
Uppfyller:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Vajerlängd	Vajerns Y-längd (YL)	A
SLK15Y300L3R 2	196648		Steel, Zinklegering, Polypropylene	3m	0.3m	39 mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Vajerlängd	Vajerns Y-längd (YL)	A
SLK15Y500L3	196528	1568269	Steel, Zinklegering, Polypropylene	3m	0.5m	39 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	B	Statisk belastning
SLK15Y300L3R2	196648		5 mm	195N
SLK15Y500L3	196528	1568269	5 mm	195N





Tjocklek (T): 12.5 mm

Bredd (W): 19 mm

Höjd (H): 55 mm

Vinkel (a): 90 ° Max

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

