

nVent CADDY Speed Link SLS med däckskrok



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat valvkrok ändfäste

Fästs enkelt och snabbt mot ihålig metalltäckning

Fjäderbelastade ändar snäpps i valvhålet och låses på plats

Innovativ konstruktion som skyddar vajern från skarpa kanter i täckningshål, minimerar risken för skador på vajern

Låsanordningen fästs i läge genom åtdragning av muttern för hand utan verktyg

Monteras i stagprofiler utan att fingrar eller verktyg behöver föras in i staget

SPECIFIKATIONER

Vajers diameter:	2 mm
Säkerhetsfaktor för statisk belastning:	5:01
Slutför:	Elektrogalvaniserad
Överensstämmer med.:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Vajers längd	Takplåtens tjocklek	A.	Hålstorlek 1 (HS1)
---------------	---------------	----------	--------------	---------------------	----	--------------------

SLS2L3DH	196753	Steel, Zinklegering, Polypropylene	3m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm
SLS2L5DH	196754	Steel, Zinklegering, Polypropylene	5m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Statisk belastning
SLS2L3DH	196753	270N
SLS2L5DH	196754	270N

Platsstorlek (SS): 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm

Hålstorlek 2 (HS2): 8 - 10 mm

Bredd (W): 16 mm

Höjd 2 (H2): 46.5mm

Höjd 1 (H1): 53mm

Gångstorlek (TS): M8

Tjocklek (T): 4 mm Max

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION


2 mm låsanordning passar till C-kanal typ E0 och E0L.

Total last per vajer på flerskiktstrapets får inte överstiga den statiska lasten.

Lastklassning är endast tillämplig om den lastbärande kapaciteten hos stödjande delar (ståltäckning) är tillräcklig.

Kontrollera rekommenderad lastkapacitet hos täckningsleverantören.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

