

nVent CADDY Speed Link SLS med krok



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat krok ändfäste

Kan hängas i många olika nVent CADDY fästelement

Fästs i byggnadskonstruktionen eller hängande installationer genom att träs runt och krokas i stålvdjer

Lätt att ta bort för applikationer som behöver underhållas

Fjädrande hake på kroken ger säker koppling

Kabeln förs in genom hålet och krockens nedre sida används som ändstopp

Låsanordningen fästs i läge genom åtdragning av muttern för hand utan verktyg

Monteras i stagprofiler utan att fingrar eller verktyg behöver föras in i staget

SPECIFIKATIONER

Säkerhetsfaktor för statisk belastning:	5:01
Slutför:	Elektro galvaniserad
Material:	Stål;Zinklegering;Polypropylen
Överensstämmer med.:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Vajerns diameter	Vajerns längd	A.	B.	C.
SLS2L2	196742	2 mm	2m	57 mm	20 mm	5.5 mm
SLS2L10	196746	2 mm	10m	57 mm	20 mm	5.5 mm
SLS3L5	196750	3 mm	5m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLS3L2	196748	3 mm	2m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLS3L3	196749	3 mm	3m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLS3L10	196752	3 mm	10m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Höjd 1 (H1)	Höjd 2 (H2)	Gängstorlek (TS)	Bredd (W)	Hålstorlek (HS)
SLS2L2	196742	53mm	43.5mm	M8	16 mm	8 - 10 mm
SLS2L10	196746	53mm	43.5mm	M8	16 mm	8 - 10 mm
SLS3L5	196750	53mm	46.5mm	M12	20 mm	12 - 14 mm
SLS3L2	196748	53mm	46.5mm	M12	20 mm	12 - 14 mm
SLS3L3	196749	53mm	46.5mm	M12	20 mm	12 - 14 mm
SLS3L10	196752	53mm	46.5mm	M12	20 mm	12 - 14 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Platsstorlek (SS)	Tjocklek (T)	Statisk belastning
SLS2L2	196742	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	4 mm Max	270N
SLS2L10	196746	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	4 mm Max	270N
SLS3L5	196750	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	6 mm Max	670N

Katalognummer	Artikelnummer	Platsstorlek (SS)	Tjocklek (T)	Statisk belastning
SLS3L2	196748	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	6 mm Max	670N
SLS3L3	196749	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	6 mm Max	670N
SLS3L10	196752	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	6 mm Max	670N


YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

2 mm låsanordning passar till C-kanal typ E0 och E0L.

3 mm låsanordning passar till C-profil typ E1, E2, E2L, E3, E4, E5, stagprofil typ C, perforerad stagprofil typ A, perforerad stagprofil typ AS, perforerad stagprofil typ CC, perforerad stagprofil typ AA.

Total last per vajer på flerskiktstrapets får inte överstiga den statiska lasten.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

