

nVent CADDY Speed Link Y-Toggle med ögla förlängning



CERTIFIERINGAR



DESIGN

För infästning mot distanshål i olika konstruktioner eller hänganordningar

Idealisk för upphängning av belysningsarmaturer

Y-form ger förbättrad stabilitet

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Slutför	Säkerhetsfaktor för statisk belastning	Vajerns diameter
SLD15Y500	195960	1522319	Stål	Elektrogalvaniserad	5:01	1.5 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vajer Y-längd (YL)	A.	B.	Statisk belastning

SLD15Y500	195960	1522319	0.5m	39 mm	5 mm	195N
-----------	--------	---------	------	-------	------	------

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

nVent CADDY Speed Link låsanordning ingår inte.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

