

nVent-CADDY Superfix 243 M8



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Inkluderar mekanism för enkel stängning

Det kombinerade skruvhuvudet fungerar både med spår och stjärnmejsel

Bullerdämpning kategori II enligt DIN EN ISO 3822-1

Uppfyller säker konstruktion av installation enligt DIN 4109

Klassificering "E" för brandreaktivitet enligt DIN EN 13501-1

SPECIFIKATIONER

Färg: Svart
Slutför: Elektrogalvaniserad
Temperatur: -50 to 110 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Ytterdiameter (OD)	NB/DN	Stångstorlek (RS)	Bredd (W)
SXE019	400056	Stål, EPDM-SBR Rubber	15 - 19 mm	10	M8	20 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Ytterdiameter (OD)	NB/DN	Stångstorlek (RS)	Bredd (W)
SXE023	400057	Stål, EPDM-SBR Rubber	20 - 23 mm	15	M8	20 mm
SXE028	400058	Stål, EPDM-SBR Rubber	26 - 30 mm	20	M8	20 mm
SXE035	400059	Stål, EPDM-SBR Rubber	31 - 36 mm	25	M8	20 mm
SXE043	400060	Stål, EPDM-SBR Rubber	40 - 43 mm	32	M8	20 mm
SXE052	400062	Stål, EPDM-SBR Rubber	48 - 53 mm	40	M8	20 mm
SXE058	589310	Stål, EPDM-SBR Rubber	50 - 55 mm		M8	20 mm
SXE061	589320	Stål, EPDM-SBR Rubber	60 - 64 mm	50	M8	20 mm
SXE014	400055	Stål, EPDM-SBR Rubber	12 - 16 mm	8	M8	20 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Tjocklek (T)	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)	Statisk belastning
SXE019	400056	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXE023	400057	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXE028	400058	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXE035	400059	1.2 mm	5	30mm	1000N
SXE043	400060	1.2 mm	5	30mm	1000N
SXE052	400062	1.2 mm	5	30mm	1300N
SXE058	589310	1.2 mm	5	30mm	1300N
SXE061	589320	1.2 mm	5	30mm	1300N

Katalognummer	Artikelnummer	Tjocklek (T)	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)	Statisk belastning
SXE014	400055	1.2 mm	5	25mm	1000N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Foder av EPDM-gummi.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

