

Positioneringsklämma för nVent-CADDY-rör i vägg



nVent CADDY In-Wall Conduit Positioning Clip är en intuitiv lösning utan skruvar för snabb och säker montering av 20 till 25 mm ledningar på nVent CADDY Telescopic Screw Gun Box Straps. Perfekt för installationer på gipsväggar som görs innan elektriker är på plats för att ansluta kopplingsdosor.

DESIGN

Quick, snap-on design

Side-to-side adjustability until firmly engaged into nVent CADDY Telescopic Screw Gun Box Strap pilot holes

Hole on either side for optional screw connection to the nVent CADDY Telescopic Screw Gun Box Strap

Compatible with 20 and 25mm rigid and flexible conduit

Reduced width to accommodate conduit-spacing as low as 25mm for busy areas


Low-smoke and halogen-free

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Längd (L)	Höjd (H)	Bredd (W)	Ytterdiameter (OD)
CPC	188220	HDPE (High Density Polyethylene)	51mm	43 mm	53 mm	20 - 25 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

