

OCDC däckhängare



DESIGN

Ger ett flyttbart monteringshål

Fästs mot valv utan att behöva borra eller stansa hål

Säkrad mellan överlappningen av två stålplåtar

SPECIFIKATIONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Slutför	Hålstorlek (HS)	Flänstjocklek (FT)
OCDC68MM	160700	1511710	Stål	nVent CADDY rustning	6.8 mm	1.0 - 2.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	B.	C.	X	Statisk belastning
OCDC68MM	160700	1511710	54 mm	46 mm	13 x 8.5 mm	400N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

