

Oval rörklämma med mutter



DESIGN

Konstruerad för att stödja förisolerade dubbelrör med integrerad kraftkabel för solpaneler

Klämmans form medger stabil infästning i vägg eller innertak

SPECIFIKATIONER

Yta: Elförzinkat

Material: Stål


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	NB/DN	Stångstorlek (RS)	A	B	Bredd (W)
MXOVDN25EG	403800	25	M8, M10	71 mm	124 mm	20 mm
MXOVDN1618EG	401245	16, 18	M8, M10	51 mm	88 mm	20 mm
MXOVDN1012EG	401161	10, 12	M8, M10	30 mm	69 mm	20 mm
MXOVDN20EG	401246	20	M8, M10	58 mm	108 mm	20 mm
MXOVDN1215EG	401244	12, 15	M8, M10	43 mm	78 mm	20 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Tjocklek (T)	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)
MXOVDN25EG	403800	2 mm	6	20mm
MXOVDN1618EG	401245	2 mm	6	20mm
MXOVDN1012EG	401161	2 mm	6	20mm
MXOVDN20EG	401246	2 mm	6	20mm
MXOVDN1215EG	401244	2 mm	6	20mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

