

PBF två hål bottenplatta för gängad stång



DESIGN

För lätt last med två hål och en mutter/adapter

SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Slutför	Stångstorlek (RS)	Längd (L)	Bredd (W)
PBRM8M10L70 S6	587175	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		8, 10	70mm	33 mm
PBRM10L80	587135	Stål	Elektro galvaniserad	10	80mm	30 mm
PBRM8M10L80	587145	Stål	Elektro galvaniserad	8, 10	80mm	30 mm
PBRM12L120	587165	Stål	Elektro galvaniserad	12	120mm	40 mm
PBRM10L120	587160	Stål	Elektro galvaniserad	10	120mm	40 mm
PBRM8M10L120	587140	Stål	Elektro galvaniserad	8, 10	120mm	40 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Tjocklek (T)	A.	B.	C.
---------------	---------------	--------------	----	----	----

PBRM8M10L70S6	587175	2 mm	48 mm	10 mm	8 mm
PBRM10L80	587135	3 mm	50 mm	18 mm	9 mm
PBRM8M10L80	587145	3 mm	50 mm	18 mm	9 mm
PBRM12L120	587165	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm
PBRM10L120	587160	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm
PBRM8M10L120	587140	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

