


Kabelutlopp för PEMSA-trådkorgsbricka



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Enkel installation

Möjliggör enkel justering av utgångsvinkeln (från 0 till 90 grader)

SPECIFIKATIONER

Material: Stål

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Färg	Yta	Längd (L)	Bredd 1 (W1)	Bredd 2 (W2)
WBTCBLOUTBA	820801	Svart		216mm	85 mm	150 mm
WBTCBLOUT	820800		Förgalvaniserad	216mm	85 mm	150 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Tjocklek (T)	Hålstorlek 1 (HS1)	Hålstorlek 2 (HS2)	Certifieringar
---------------	---------------	--------------	--------------------	--------------------	----------------

WBTCBLOUTBA	820801	1.5 mm	7 - 20 mm	3 - 30 mm	
WBTCBLOUT	820800	1.5 mm	7 - 20 mm	3 - 30 mm	CE, CADDY EU WBT CBL

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

