


PEMSA snabbkoppling för trådkorg



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Lättanvänd, snabbkopplingsfunktion

Ingen ytterligare hårdvara

Fungerar med många olika brickstorlekar och konfigurationer

IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel

SPECIFIKATIONER

Slutför: Elektrogalvaniserad

Material: Stål

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Färg	Längd (L)	Bredd 1 (W1)	Bredd 2 (W2)	Höjd (H)
WBTQSPL45EG	820720		97mm	23.5 mm	33.5 mm	13 mm
WBTQSPL45BG	820721	Svart	97mm	23.5 mm	33.5 mm	13 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Färg	Längd (L)	Bredd 1 (W1)	Bredd 2 (W2)	Höjd (H)
WBTQSPL5BG	820723	Svart	97mm	23.5 mm	33.5 mm	13 mm
WBTQSPL5EG	820722		97mm	23.5 mm	33.5 mm	13 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Diameter (Ø)
WBTQSPL45EG	820720	4.0 - 4.5 mm
WBTQSPL45BG	820721	4.0 - 4.5 mm
WBTQSPL5BG	820723	5 mm
WBTQSPL5EG	820722	5 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

