


PEMSA trådkorg Tray Rapide



PEMSA-trådkorgsbrickan är ryggraden i PEMSAs trådkorgssystemet.

Sofistikerade funktioner garanterar en säker installation som uppfyller branschkode och standarder för högkapacitetskablar.

Tack vare den smarta designen kan installatören maximera fälteffektiviteten med Rejiband Rapide integrerad skarv.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Ger optimalt stöd för högpresterande lågspännings- och datakablar

Innovativt Rejiband Rapide-installationssystem

IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel

Responsiva design- och layouttjänster, inklusive seismiska

SPECIFIKATIONER

Material: Kolstål

Slutför: Elektrogalvaniserad

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Längd (L)	Höjd (H)	Bredd (W)	A.	Enhetens vikt
WBT100X100Q BG	823015	3000mm	100 mm	100 mm	32 mm	3.27 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Längd (L)	Höjd (H)	Bredd (W)	A.	Enhetens vikt
WBT100X100Q EG	823014	3000mm	100 mm	100 mm	32 mm	3.27 kg
WBT100X150Q BG	823025	3000mm	100 mm	150 mm	32 mm	3.45 kg
WBT100X150Q EG	823024	3000mm	100 mm	150 mm	32 mm	3.45 kg
WBT100X200Q BG	823035	3000mm	100 mm	200 mm	32 mm	4.14 kg
WBT100X200Q EG	823034	3000mm	100 mm	200 mm	32 mm	4.14 kg
WBT100X300Q BG	823045	3000mm	100 mm	300 mm	32 mm	6.15 kg
WBT100X300Q EG	823044	3000mm	100 mm	300 mm	32 mm	6.15 kg
WBT100X400Q BG	823055	3000mm	100 mm	400 mm	32 mm	7.23 kg
WBT100X400Q EG	823054	3000mm	100 mm	400 mm	32 mm	7.23 kg
WBT100X450Q BG	823085	3000mm	100 mm	450 mm	32 mm	7.44 kg
WBT100X450Q EG	823084	3000mm	100 mm	450 mm	32 mm	7.44 kg
WBT100X500Q BG	823065	3000mm	100 mm	500 mm	32 mm	8.34 kg
WBT100X500Q EG	823064	3000mm	100 mm	500 mm	32 mm	8.34 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Längd (L)	Höjd (H)	Bredd (W)	A.	Enhetens vikt
WBT100X600Q BG	823075	3000mm	100 mm	600 mm	32 mm	9.42 kg
WBT100X600Q EG	823074	3000mm	100 mm	600 mm	32 mm	9.42 kg
WBT60X100QB G	820015	3000mm	60 mm	100 mm	32 mm	2.43 kg
WBT60X100QE G	820014	3000mm	60 mm	100 mm	32 mm	2.43 kg
WBT60X150QB G	820025	3000mm	60 mm	150 mm	32 mm	2.6 kg
WBT60X150QE G	820024	3000mm	60 mm	150 mm	32 mm	2.6 kg
WBT60X200QB G	820035	3000mm	60 mm	200 mm	32 mm	3.33 kg
WBT60X200QE G	820034	3000mm	60 mm	200 mm	32 mm	3.33 kg
WBT60X300QB G	820045	3000mm	60 mm	300 mm	32 mm	5.13 kg
WBT60X300QE G	820044	3000mm	60 mm	300 mm	32 mm	5.13 kg
WBT60X400QB G	820055	3000mm	60 mm	400 mm	32 mm	6.21 kg
WBT60X400QE G	820054	3000mm	60 mm	400 mm	32 mm	6.21 kg
WBT60X450QB G	820085	3000mm	60 mm	450 mm	32 mm	6.39 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Längd (L)	Höjd (H)	Bredd (W)	A.	Enhetens vikt
WBT60X450QEG	820084	3000mm	60 mm	450 mm	32 mm	6.39 kg
WBT60X500QBG	820065	3000mm	60 mm	500 mm	32 mm	7.35 kg
WBT60X500QEG	820064	3000mm	60 mm	500 mm	32 mm	7.35 kg
WBT60X600QBG	820079	3000mm	60 mm	600 mm	32 mm	8.43 kg
WBT60X600QEG	820078	3000mm	60 mm	600 mm	32 mm	8.43 kg
WBT60X60QBG	820005	3000mm	60 mm	60 mm	32 mm	2.32 kg


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Färg
WBT100X100QBG	823015	Svart
WBT100X100QEG	823014	Grå
WBT100X150QBG	823025	Svart
WBT100X150QEG	823024	Grå
WBT100X200QBG	823035	Svart
WBT100X200QEG	823034	Grå
WBT100X300QBG	823045	Svart
WBT100X300QEG	823044	Grå
WBT100X400QBG	823055	Svart

Katalognummer	Artikelnummer	Färg
WBT100X400QEG	823054	Grå
WBT100X450QBG	823085	Svart
WBT100X450QEG	823084	Grå
WBT100X500QBG	823065	Svart
WBT100X500QEG	823064	Grå
WBT100X600QBG	823075	Svart
WBT100X600QEG	823074	Grå
WBT60X100QBG	820015	Svart
WBT60X100QEG	820014	Grå
WBT60X150QBG	820025	Svart
WBT60X150QEG	820024	Grå
WBT60X200QBG	820035	Svart
WBT60X200QEG	820034	Grå
WBT60X300QBG	820045	Svart
WBT60X300QEG	820044	Grå
WBT60X400QBG	820055	Svart
WBT60X400QEG	820054	Grå
WBT60X450QBG	820085	Svart

Katalognummer	Artikelnummer	Färg
WBT60X450QEG	820084	Grå
WBT60X500QBG	820065	Svart
WBT60X500QEG	820064	Grå
WBT60X600QBG	820079	Svart
WBT60X600QEG	820078	Grå
WBT60X60QBG	820005	Svart

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

