

# Skarvskena för PEMSA-trådkorgsbricka



## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

Extra mekanisk skarvstyrka

Fungerar med många olika brickstorlekar och konfigurationer

IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel

## SPECIFIKATIONER


**Yta:** Elförzinkat

**Material:** Stål

Table 1/1

| Katalognummer      | Artikelnummer | Färg  | Längd (L) | Bredd (W) | Tjocklek (T) | Öppningsstorlek (SS) |
|--------------------|---------------|-------|-----------|-----------|--------------|----------------------|
| WBTSPLBAR30<br>OEG | 820704        |       | 300mm     | 22 mm     | 1.5 mm       | 7 x 28 mm            |
| WBTSPLBAR30<br>OBG | 820703        | Svart | 300mm     | 22 mm     | 1.5 mm       | 7 x 28 mm            |

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRachte**

