


Universalskarv för PEMSA-trådkorgsbricka



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Betydande mekanisk fogstyrka

Robust ståldesign och konstruktion

IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel

SPECIFIKATIONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Färg	Yta	A	B
WBTUNVSPLEG	820700	Stål		Elförzinkat	24.5 mm	23 mm
WBTUNVSPLBG	820701	Stål	Svart	Elförzinkat	24.5 mm	23 mm
WBTUNVSPLS4	820702	Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)			24.5 mm	23 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stångstorlek (RS)	Certifieringar
WBTUNVSPLEG	820700	6	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT UNV
WBTUNVSPLBG	820701	6	CE, CADDY EU WBT UNV, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBTUNVSPLS4	820702	6	UKCA, CADDY WBTUNVSPLS4, CE, CADDY WBTUNVSPLS4

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

