

Tryck in rörklämma



DESIGN

Intryckningsmontering av sladdrör

Eliminerar behovet av distansböjning av kanaler

Kan användas för antingen vertikal eller horisontell installation

SPECIFIKATIONER

Slutför: nVent CADDY rustning

Material: Fjäderstål

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Ytterdiameter (OD)	Hålstorlek (HS)	Håltyp	Ultimat statisk belastning 1 (F1)
12P	171150	1500667	22 - 30 mm	7 mm	Vanligt	110N
16P	171170	1500668	30 - 35 mm	7 mm	Vanligt	110N
8P	171130		18 - 22 mm	7 mm	Vanligt	110N

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Ultimat statisk belastning 2 (F2)
---------------	---------------	----------	-----------------------------------

12P	171150	1500667	65N
16P	171170	1500668	65N
8P	171130		65N

DIAGRAMS



WARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

