

Tryck in ledning till rörklämma



DESIGN

Idealisk som distans mellan lika eller olika storlekar av slang

Inga verktyg krävs vid installation

Övre fack endast för stöd, inte för dragning

SPECIFIKATIONER


Yta: nVent CADDY rustning

Material: Fjäderstål

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Ytterdiameter 1 (OD1)	Ytterdiameter 2 (OD2)	Ultimat statisk belastning (F)
8P12P	171230		18 - 22 mm	22 - 30 mm	110N
12P12P	171250	1500691	22 - 30 mm	22 - 30 mm	110N
16P16P	171270		30 - 35 mm	30 - 35 mm	110N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

