

Px ni Heavy Duty rörklämma med utvändig gänga



DESIGN

Inkluderar invändig/utvändig kombinationsmutter

Extra kraftig

SPECIFIKATIONER

Mutter ingår: Ja

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Slutför	Ytterdiameter (OD)	NB/DN	Stångstorlek (RS)
PXN092S6	577580	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		87 - 92 mm	80	M10
PXN052S6	577510	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		47 - 52 mm	40	M10
PXN117S6	577620	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		112 - 117 mm	100	M10
PXN036S6	577480	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		32 - 36 mm	25	M10
PXN046S6	577500	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		41 - 46 mm	32	M10
PXN025S6	577460	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		21 - 25 mm	15	M10

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Slutför	Ytterdiameter (OD)	NB/DN	Stångstorlek (RS)
PXN105S6	577600	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		100 - 105 mm		M10
PXN079S6	577560	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		74 - 79 mm	65	M10
PXN031S6	577470	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		26 - 31 mm	20	M10
PXN063S6	577530	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		59 - 63 mm	50	M10
PXN046EG	577100	Stål	Elektrogalvaniserad	41 - 46 mm	32	M10
PXN025EG	577060	Stål	Elektrogalvaniserad	21 - 25 mm	15	M10
PXN063EG	577130	Stål	Elektrogalvaniserad	59 - 63 mm	50	M10
PXN052EG	577110	Stål	Elektrogalvaniserad	47 - 52 mm	40	M10
PXN031EG	577070	Stål	Elektrogalvaniserad	26 - 31 mm	20	M10
PXN036EG	577080	Stål	Elektrogalvaniserad	32 - 36 mm	25	M10
PXN073EG	577150	Stål	Elektrogalvaniserad	70 - 73 mm		M10
PXN169S6	577700	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		164 - 169 mm	150	M12
PXN205S6	577750	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		199 - 205 mm		M12
PXN163S6	577690	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		157 - 163 mm		M12
PXN143S6	577660	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		137 - 143 mm	125	M12
PXN092EG	577180	Stål	Elektrogalvaniserad	87 - 92 mm	80	M10
PXN182S6	577720	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		176 - 182 mm		M12
PXN219S6	577770	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		213 - 219 mm	200	M12

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Slutför	Ytterdiameter (OD)	NB/DN	Stångstorlek (RS)
PXN175S6	577710	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		170 - 175 mm		M12
PXN252S6	577800	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		246 - 252 mm		M12
PXN117EG	577220	Stål	Elektrogalvaniserad	112 - 117 mm	100	M10
PXN079EG	577160	Stål	Elektrogalvaniserad	74 - 79 mm	65	M10
PXN252EG	577400	Stål	Elektrogalvaniserad	246 - 252 mm		M12
PXN169EG	577300	Stål	Elektrogalvaniserad	164 - 169 mm	150	M12

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Gewinde (G)	Bredd (W)	Tjocklek (T)	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)
PXN092S6	577580	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXN052S6	577510	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXN117S6	577620	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXN036S6	577480	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXN046S6	577500	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXN025S6	577460	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXN105S6	577600	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXN079S6	577560	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXN031S6	577470	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXN063S6	577530	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm

Katalognummer	Artikelnummer	Gewinde (G)	Bredd (W)	Tjocklek (T)	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)
PXN046EG	577100	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm
PXN025EG	577060	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm
PXN063EG	577130	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	25mm
PXN052EG	577110	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	25mm
PXN031EG	577070	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm
PXN036EG	577080	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm
PXN073EG	577150	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	25mm
PXN169S6	577700	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN205S6	577750	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN163S6	577690	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN143S6	577660	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN092EG	577180	1/2"	31 mm	2.5 mm	6	25mm
PXN182S6	577720	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN219S6	577770	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN175S6	577710	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN252S6	577800	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN117EG	577220	1/2"	31 mm	2.5 mm	6	25mm
PXN079EG	577160	1/2"	31 mm	2.5 mm	6	25mm


Katalognummer	Artikelnummer	Gewinde (G)	Bredd (W)	Tjocklek (T)	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)
PXN252EG	577400	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm
PXN169EG	577300	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Statisk belastning
PXN092S6	577580	2500N
PXN052S6	577510	2500N
PXN117S6	577620	2500N
PXN036S6	577480	2500N
PXN046S6	577500	2500N
PXN025S6	577460	2500N
PXN105S6	577600	2500N
PXN079S6	577560	2500N
PXN031S6	577470	2500N
PXN063S6	577530	2500N
PXN046EG	577100	2500N
PXN025EG	577060	2500N
PXN063EG	577130	2500N
PXN052EG	577110	2500N
PXN031EG	577070	2500N

Katalognummer	Artikelnummer	Statisk belastning
PXN036EG	577080	2500N
PXN073EG	577150	2500N
PXN169S6	577700	3500N
PXN205S6	577750	3500N
PXN163S6	577690	3500N
PXN143S6	577660	3500N
PXN092EG	577180	2500N
PXN182S6	577720	3500N
PXN219S6	577770	3500N
PXN175S6	577710	3500N
PXN252S6	577800	3500N
PXN117EG	577220	2500N
PXN079EG	577160	2500N
PXN252EG	577400	3500N
PXN169EG	577300	3500N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

