

# Snabbmutter med pinnbult



## DESIGN

Ger snabb universell infästning av gängad stång och utrustning mot standardstagprofiler

Den förmonterade glidmuttern är redo att användas direkt ur förpackningen

Sprężyna utrzymuje zestaw w miejscu, aż wszystko zostanie dokręcone

## SPECIFIKATIONER

**Slutför:** Elektrogalvaniserad

**Material:** Stål

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Stångstorlek (RS) | Längd 1 (L1) | Längd 2 (L2) | A.   | B.   |
|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|------|------|
| QSNM8040EG    | 592912        | 8                 | 26 mm        | 50 mm        | 6 mm | 4 mm |
| QSNM10040EG   | 592922        | 10                | 22 mm        | 50 mm        | 8 mm | 4 mm |

Table 2/2


| Katalognummer | Artikelnummer | C.    | Vridmoment (TQ) | Statisk belastning 1 (F1) | Statisk belastning 2 (F2) | Statisk belastning 3 (F3) |
|---------------|---------------|-------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| QSNM8040EG    | 592912        | 41 mm | 28 N·m          | 3300N                     | 3300N                     | 3300N                     |

| Katalognummer | Artikelnummer | C.    | Vridmoment (TQ) | Statisk belastning 1 (F1) | Statisk belastning 2 (F2) | Statisk belastning 3 (F3) |
|---------------|---------------|-------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| QSNM10040EG   | 592922        | 41 mm | 55 N·m          | 4400N                     | 4400N                     | 4900N                     |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk last 1 representerar 1,5 mm stagkanaltjocklek. Statisk last 2 representerar 2,0 mm stagkanaltjocklek. Statisk last 3 representerar 2,5 mm stagkanaltjocklek.

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

