

RING FRF /1 enkel rörklämma med plugg



DESIGN

Plastclips för islagning för att hålla ett rör/slang

Fixeras i borrarat hål i tegel eller betong

SPECIFIKATIONER

Material: Polyamid

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Ytterdiameter (OD)	Längd (L)	Bredd (W)	Diameter (Ø)
FRF028	571190	1506136	28 mm	30mm	20 mm	9.8 mm
FRF025	571180	1506135	25 mm	30mm	20 mm	9.8 mm
FRF022	571170	1506134	22 mm	30mm	20 mm	9.8 mm
FRF014	571130	1506130	14 mm	30mm	20 mm	9.8 mm
FRF020	571160	1506133	20 mm	30mm	20 mm	9.8 mm
FRF018	571150	1506132	18 mm	30mm	20 mm	9.8 mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Ytterdiameter (OD)	Längd (L)	Bredd (W)	Diameter (Ø)
FRF016	571140	1506131	16 mm	30mm	20 mm	9.8 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Borrkronans diameter
FRF028	571190	1506136	8mm
FRF025	571180	1506135	8mm
FRF022	571170	1506134	8mm
FRF014	571130	1506130	8mm
FRF020	571160	1506133	8mm
FRF018	571150	1506132	8mm
FRF016	571140	1506131	8mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

