


RING FRF /2 dubbel rörklämma med plugg



DESIGN

Plastclips för islagning för att hålla två rör/slangar

Fixeras i borrarat hål i tegel eller betong

SPECIFIKATIONER

Material: Polyamid


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Ytterdiameter (OD)	Längd (L)	Bredd (W)	Diameter (Ø)
FRF020X2	571220	1506139	20 mm	30mm	20 mm	9.8 mm
FRF028X2	571250	1506142	28 mm	30mm	20 mm	9.8 mm
FRF022X2	571230	1506140	22 mm	30mm	20 mm	9.8 mm
FRF018X2	571210	1506138	18 mm	30mm	20 mm	9.8 mm
FRF025X2	571240	1506141	25 mm	30mm	20 mm	9.8 mm
FRF016X2	571200	1506137	16 mm	30mm	20 mm	9.8 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Borrkronans diameter
FRF020X2	571220	1506139	8mm
FRF028X2	571250	1506142	8mm
FRF022X2	571230	1506140	8mm
FRF018X2	571210	1506138	8mm
FRF025X2	571240	1506141	8mm
FRF016X2	571200	1506137	8mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

