


RS Retrofit hållarrem



The nVent CADDY RS Retrofit Retainer Strap is designed to assist in the securement of beam clamps and other flanges to metal structures. Due to the post-installation function, the RS Retrofit Retainer Strap can be added to pre-existing hanging systems without dismantling any clamps or threaded rods already in place. With a teardrop-shaped opening to lock onto the rod, contractors can be confident that components will not shift during installation and will retain their integrity even in the case of a seismic event.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Idealisk för både nya och befintliga applikationer

Kan installeras utan att behöva plocka isär systemet eller ta bort klämman

Kompatibel med alla standard CADDY balkklammer och kan säkras både med en skruv eller med gängstång

Stor tårformad öppning gör den kompatibel med flera storlekar av gängstänger, reducerar lagerhållning med 50%
myntad kant på den tårformade öppningen låser sig på gängstången, eliminerar risken för vridning under installation.

Ger en säker fastsättning i seismiska zoner och följer NFPA® krav

SPECIFIKATIONER

Slutför: Förgransad

Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Längd (L)	Bredd (W)	Tjocklek (T)	Stångstorlek (RS)	Hålstorlek (HS)
RS06	590250	165.1mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Längd (L)	Bredd (W)	Tjocklek (T)	Stångstorlek (RS)	Hålstorlek (HS)
RS08	590251	215.9mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm
RS10	590252	266.7mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm
RS12	590253	317.5mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm
RS14	590254	368.3mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm
RS16	590255	419.1mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm
RS18	590256	469.9mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	A.
RS06	590250	82.3 mm
RS08	590251	82.3 mm
RS10	590252	82.3 mm
RS12	590253	82.3 mm
RS14	590254	82.3 mm
RS16	590255	82.3 mm
RS18	590256	82.3 mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Lägg till 50,8 mm till flänsens bredd för att beräkna minimal längd på band som behövs.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

