

# Sadelbricka



## DESIGN

U-formad omslagsbricka

## SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	Hålstorlek (HS)	Tjocklek (T)
PLN10	589930	1522661	Stål	Elförzinkat	10.5 mm	3 mm
PLN11S6	589928		Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		11 mm	3 mm
PLN13	589940		Stål	Elförzinkat	13 mm	3 mm
PLN13HD	589949		Stål	Varmförzinkat	13 mm	3 mm
PLN8	589925	1522657	Stål	Elförzinkat	8.4 mm	3 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	A	B
PLN10	589930	1522661	42 mm	30 mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	A	B
PLN11S6	589928		42 mm	50 mm
PLN13	589940		42 mm	30 mm
PLN13HD	589949		42 mm	30 mm
PLN8	589925	1522657	42 mm	30 mm

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

