

# SBMK Hane-hane kompressionsisolator




## SPECIFIKATIONER

**Yta:** Elförzinkat

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Diameter (Ø)	Stångstorlek (RS)	Statisk belastning
SBMKM10	588630		Stål, EPDM-SBR Rubber	40 mm	M10	600N
SBMKM8	588610	1500659	Stål, EPDM-SBR Rubber	40 mm	M8	600N

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

**North America**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

