

Mutter i SN-serien



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Mutter kan monteras från sidan av den gängade stången

Minskar behovet av gängning jämfört med standard mutter och brickor

Idealiskt för renoveringsprojekt, exempelvis trapetsmontage där man inte vill demontera förläggningssystemet

Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stången

Minskar monterings tiden med upp till 50 %

SPECIFIKATIONER

Slutför: Elektrogalvaniserad


Material: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Stångstorlek (RS)	Höjd (H)	Sexkantig bredd (W)	Statisk belastning
SNM6	390005	1523162	6	14mm	16 mm	1650N
SNM10	390007	1523164	10	19mm	19 mm	6000N

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Stångstorlek (RS)	Höjd (H)	Sexkantigbredd (W)	Statisk belastning
SNM8	390006	1523163	8	19mm	19 mm	4500N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

