

Knäpp fast ledningen till stång/kabelklämma



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Ger anslutning av ledning och kabel

Ökad kapacitet och applikationsmöjligheter genom att kombinera 4Z- och 6Z-produkter till ett förbättrat och effektivt erbjudande

Med den förbättrade flerfunktionsklämman går det att optimera lagret samtidigt som schemalägningsriskerna förknippade med flera lagerhållningsenheter (SKU) på arbetsplatsen minskar.

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Slutför	Ytterdiameter	Stångstorlek	Kabelstorlek
4Z34812M	171060	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	18 - 30 mm	4, 6, 8, 10	3.9 - 4.8 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Flänsstjocklek
4Z34812M	171060	3.0 - 9.5 mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Enligt NEC® 300.11 och EC311 krävs avsedd pendelvajer/stång.

4Z-delar installerade på 3/8" (M10) slät stång i F2-riktningen har en statisk belastning på 15 lb (67 N).

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

