


# SNSW flänsmutter



## DESIGN

Idealiskt för renoveringsprojekt, exempelvis trapetsmontage där man inte vill demontera förläggningssystemet

Används med ett stopp vid montering av CADDY ROD LOC-montage

Kan enkelt monteras, tas bort och flyttas till valfri placering längs stången

Klar att användas vid uppackning och eliminerar flera standarddelar

Fungerar som en kombination av sexkantmutter och platt bricka

Brickan är tillräckligt stor för att fungera ned standardstagprofiler

## SPECIFIKATIONER

Table 1/3

| Katalognummer | Artikelnummer | E-nummer | Material | Slutför              | Säkerhetsfaktor för statisk belastning | Stångstorlek (RS) |
|---------------|---------------|----------|----------|----------------------|----------------------------------------|-------------------|
| SNSWM10       | 390102        | 1507699  | Stål     | Elektro galvaniserad | 3:01                                   | 10                |

Table 2/3

| Katalognummer | Artikelnummer | E-nummer | Diameter (Ø) | Höjd (H) | Nyckels storlek | Flänstjocklek (FT) |
|---------------|---------------|----------|--------------|----------|-----------------|--------------------|
| SNSWM10       | 390102        | 1507699  | 42.4 mm      | 20mm     | 20 mm           | 6.5 mm             |

Table 3/3


| Katalognummer | Artikelnummer | E-nummer | Statisk belastning |
|---------------|---------------|----------|--------------------|
|---------------|---------------|----------|--------------------|

|         |        |         |       |
|---------|--------|---------|-------|
| SNSWM10 | 390102 | 1507699 | 1557N |
|---------|--------|---------|-------|

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Endast för användning på obehandlade eller elförzinkade delar.

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

