

# SOSR Tvåhåls brytband for CPVC Pipe



## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

Inkluderar utsvängda kanter för att skydda rör

Klassad för användning med CPVC sprinklerrör

Positionerar rör 1-1/2" (38 mm) på distans från monteringsytan och eliminerar behov av träklotsar

Kan monteras både i vertikalt och horisontellt läge på betong, stål och trä

Uppfyller UL® 203 "Stringent upward thrust requirement"

UL®-listad både som hängare och rörhållare

Uppfyller kraven i NFPA® 13 för statisk last

Monteringsskruvar ingår

Kan användas med mutter 3TW på baksidan på installationer på träfiberbjälkar

## SPECIFIKATIONER

**Yta:** Förgalvaniserad

**Material:** Stål


Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | NB/DN | Hålstorlek (HS) | A      | B      | C       |
|---------------|---------------|-------|-----------------|--------|--------|---------|
| SOSR200       | 597809        | 50    | 5.1 mm          | 102 mm | 133 mm | 25.4 mm |
| SOSR150       | 597808        | 40    | 5.1 mm          | 98 mm  | 114 mm | 25.4 mm |
| SOSR100       | 597806        | 25    | 5.1 mm          | 75 mm  | 94 mm  | 25.4 mm |
| SOSR125       | 597807        | 32    | 5.1 mm          | 84 mm  | 92 mm  | 25.4 mm |
| SOSR075       | 597805        | 20    | 5.1 mm          | 68 mm  | 92 mm  | 25.4 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Tjocklek (T) | Hängaravstånd |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| SOSR200       | 597809        | 1.61 mm      | 2.4 m Max     |
| SOSR150       | 597808        | 1.61 mm      | 2.1 m Max     |
| SOSR100       | 597806        | 1.3 mm       | 1.8 m Max     |
| SOSR125       | 597807        | 1.61 mm      | 1.95 m Max    |
| SOSR075       | 597805        | 1.3 mm       | 1.65 m Max    |

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

