

Speedway Cable Ladder Flat Elbow, 90 grader



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Skapar en 90° hörnförändring i kabelrännans riktning

Ger optimalt stöd för högpresterande lågspännings- och datakablar

Innovativt SPEEDLOK integrerat kopplingssystem

Säkerhetskant skyddar kablar under installationen

Slitsad sidokanal, eliminerar fältborrning för kapning av längd applikationer

IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel

Responsiva design- och layouttjänster, inklusive seismiska

SPECIFIKATIONER

Slutför: Varmförzinkad


Material: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Bredd (W)	Vinkel (a)	A.	B.	C.
---------------	---------------	-----------	------------	----	----	----

CL110X900FE9 OHD	840250	900 mm	90 °	1295 mm	1295 mm	80 mm
CL110X600FE9 OHD	840230	600 mm	90 °	995 mm	995 mm	80 mm
CL110X750FE9 OHD	840240	750 mm	90 °	1145 mm	1145 mm	80 mm
CL110X450FE9 OHD	840220	450 mm	90 °	845 mm	845 mm	80 mm
CL110X150FE9 OHD	840200	150 mm	90 °	545 mm	545 mm	80 mm
CL110X300FE9 OHD	840210	300 mm	90 °	695 mm	695 mm	80 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

