


Stålflänsadapter



This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto both top or bottom flange of a wide range of steel I-Beams. Its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.

DESIGN

Kan fästas på I-balkars övre eller nedre fläns eller skenfogar

Den låga profilen passar lätt in mellan metalltaket och stålkonstruktionen

Tumfjäderhållare möjliggör enkel positionering

Finns tillgänglig färdigmonterad till Universal Structural Bracket, eliminerar montering på fältet

Bultar med momentbegränsning möjliggör enkel montering och kontroll av jordskalvsäkra svängningsstag

Uppfyller NFPA® 13 som förkvalificerad för jordskalvsäkra applikationer

Provad enligt FM®

SPECIFIKATIONER

Slutför: Elektrogalvaniserad

Material: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Flänstjocklek (FT)	A.	B.	C.	D.
CSBS1N	404125	6 - 19 mm	21 mm	23 mm	92 mm	67 mm
CSBS2N	404127	19 - 31 mm	23 mm	23 mm	92 mm	79 mm


YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Konstruktionsinfästning och stagprofil ingår ej.

UL Belastning				
Delnummer	Strukturinfästning	Flänstjocklek	Förstärkningsstag	Belastningsklass
CSBS1	CSBU1	6 - 8 mm	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	6672 N
		8 - 19 mm		7561 N
	CSBURC12	6 - 19 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	4893 N
CSBS2	CSBU1	6 - 19 mm	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	7561 N
	CSBURC12	6 - 19 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	4893 N

FM Belastning								
Delnummer	Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen							
	Vinkelrätt mot konstruktion				Parallell med konstruktion			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBS1xx	3780 N	7910 N	12320 N	12630 N	3910 N	6360 N	8980 N	10720 N
CSBS2xx	5420 N	9510 N	11470 N	12760 N	4890 N	8090 N	9740 N	11920 N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

