

# Fjäderbensklämma med U-bult



## DESIGN

Komplett med U-bult och muttrar

Måste monteras i par

## SPECIFIKATIONER

Table 1/3

| Katalognummer | Artikelnummer | E-nummer | Material                       | Slutför       | Typ av stag                                                     | Stångstorlek (RS) |
|---------------|---------------|----------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| ZTA602HD      | 388006        | 1500646  | Stål                           | Varmförzinkad | A (41 x 41 mm), AA (83 x 41 mm), D (62 x 41 mm), E (83 x 41 mm) | 10                |
| ZTA603HD      | 388066        |          | Stål                           | Varmförzinkad | DD (124 x 41 mm)                                                | 10                |
| ZTA601S6      | 387710        |          | Rostfritt stål 316 (en 1,4401) |               | A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)                 | 10                |
| ZTA601HD      | 387701        |          | Stål                           | Varmförzinkad | A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)                 | 10                |

Table 2/3

| Katalognummer | Artikelnummer | E-nummer | Flänstjocklek (FT) | Bredd (W) | Tjocklek (T) | A.    |
|---------------|---------------|----------|--------------------|-----------|--------------|-------|
| ZTA602HD      | 388006        | 1500646  | 18 mm Max          | 80 mm     | 6 mm         | 24 mm |
| ZTA603HD      | 388066        |          | 18 mm Max          | 80 mm     | 6 mm         | 24 mm |
| ZTA601S6      | 387710        |          | 18 mm Max          | 80 mm     | 6 mm         | 24 mm |
| ZTA601HD      | 387701        |          | 18 mm Max          | 80 mm     | 6 mm         | 24 mm |


Table 3/3

| Katalognummer | Artikelnummer | E-nummer | B.    | C.     | Statisk belastning |
|---------------|---------------|----------|-------|--------|--------------------|
| ZTA602HD      | 388006        | 1500646  | 45 mm | 140 mm | 5000N              |
| ZTA603HD      | 388066        |          | 45 mm | 180 mm | 5000N              |
| ZTA601S6      | 387710        |          | 45 mm | 110 mm | 5000N              |
| ZTA601HD      | 387701        |          | 45 mm | 95 mm  | 5000N              |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk last grundas på ett par stagbalkklämmor.

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

