

Fjäderbenets klämma



DESIGN

Balkclips för fastklämning av profilens öppna sida mot balk

Passar för alla stagprofiler

Måste monteras i par

Stominfästning mot balkar för upphängning av nVent CADDY Eristrut

Provad enligt FM®

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Slutför	Flänstjocklek (FT)	Hålstorlek (HS)
ZTA605	388080	1500635	Stål	Varmförzinkad	16 mm Max	13 mm
ZT605HD	313260	1500671	Stål	Varmförzinkad	16 mm Max	13 mm
ZTA605S6	387190	1500617	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		16 mm Max	13 mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Längd (L)	Tjocklek (T)	Bredd (W)	Statisk belastning
ZTA605	388080	1500635	49mm	6 mm	40 mm	2040N

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Längd (L)	Tjocklek (T)	Bredd (W)	Statisk belastning
ZT605HD	313260	1500671	49mm	6 mm	40 mm	2040N
ZTA605S6	387190	1500617	49mm	6 mm	40 mm	2040N


Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Skruv medföljer
ZTA605	388080	1500635	Nej
ZT605HD	313260	1500671	Ja
ZTA605S6	387190	1500617	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Angivna laster baseras på installation med 1/2" (M12) delar och stagprofil typ A.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

