

Stödmutter utan fjäder



DESIGN

Används för att skapa metallramar med nVent CADDY Eristrut-profiler

SPECIFIKATIONER

Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 3:01

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Slutför	Stångstorlek (RS)	Tjocklek (T)
NUTM6EG	314995		Stål	Elektrogalvaniserad	6	6 mm
NUTM6HD	315000		Stål	Varmförzinkad	6	6 mm
NUTM8EG	315015		Stål	Elektrogalvaniserad	8	6 mm
NUTM8HD	315010		Stål	Varmförzinkad	8	6 mm
NUTM6S6	315140	1522699	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		6	6 mm
NUTM8S6	315150	1522701	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		8	6 mm
NUTM10S6	315160	1522715	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		10	8 mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Slutför	Stångstorlek (RS)	Tjocklek (T)
NUTM12HD	315030		Stål	Varmförzinkad	12	8 mm
NUTM10EG	315025		Stål	Elektrogalvaniserad	10	8 mm
NUTM12EG	315035		Stål	Elektrogalvaniserad	12	8 mm
NUTM12S6	315170		Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		12	8 mm
NUTM10HD	315020	1522743	Stål	Varmförzinkad	10	8 mm
NUTM16HD	315037		Stål	Varmförzinkad	16	11.7 mm
NUTM16EG	315036		Stål	Elektrogalvaniserad	16	11.7 mm



Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vridmoment (TQ)
NUTM6EG	314995		12 N·m
NUTM6HD	315000		12 N·m
NUTM8EG	315015		28 N·m
NUTM8HD	315010		28 N·m
NUTM6S6	315140	1522699	12 N·m
NUTM8S6	315150	1522701	28 N·m
NUTM10S6	315160	1522715	55 N·m
NUTM12HD	315030		55 N·m
NUTM10EG	315025		55 N·m
NUTM12EG	315035		55 N·m

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vridmoment (TQ)
NUTM12S6	315170		55 N·m
NUTM10HD	315020	1522743	55 N·m
NUTM16HD	315037		125 N·m
NUTM16EG	315036		125 N·m

Utdragningsstyrka				
Delnummer	Kanaltyp	Kanaltjocklek		
		2,5 mm	2 mm	1,5 mm
NUTM6xx	A, C	2000 N	2000 N	2000 N
	D, E	2000 N	-	-
NUTM8xx	A, C	3330 N	3330 N	3330 N
	D, E	3330 N	-	-
NUTM10xx	A, C	4890 N	4440 N	4440 N
	D, E	4890 N	-	-
NUTM12xx	A, C	4890 N	4660 N	4440 N
	D, E	3670 N	-	-
NUTM12Txx	A	5670 N	5050 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-
NUTM16xx	A	5670 N	4660 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

