

TBHK trapetsformad däckhängare



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Separat kryssbult och mutter krävs

Används med TDHP perforeringsverktyg för att stansa hål i valv

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Slutför	A.	B.
TBHK	597581	1522649	Stål	Elektrogalvaniserad	97 mm	91.5 mm

Table 2/3


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	C.	Tjocklek (T)	Hålstorlek 1 (HS1)	Hålstorlek 2 (HS2)
TBHK	597581	1522649	25 mm	2.5 mm	10.5 mm	5 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Hålstorlek 3 (HS3)
TBHK	597581	1522649	10 1/2mm

Innertak tjocklek	Statisk belastning F
0,63 mm - 0,70 mm	600 N
0,71 mm - 0,80 mm	700 N
0,81 mm - 1,00 mm	800 N
1,01 mm - 1,20 mm	1000 N
1,21 mm - 1,50 mm	1200 N
> 1,50 mm	1500 N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

