


# TBHS Bendable Round Duct Fixing med Sound Reducer, V-Shape



## DESIGN

Inkluderar hål för fastsättning med popnit

## SPECIFIKATIONER

Table 1/3

| Katalognummer | Artikelnummer | E-nummer | Material             | Slutför             | Hålstorlek 1 (HS1) | Hålstorlek 2 (HS2) |
|---------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| TBHS          | 597575        | 1511571  | Stål, EPDM-SBR-gummi | Elektrogalvaniserad | 8.4 mm             | 8.5 mm             |



Table 2/3

| Katalognummer | Artikelnummer | E-nummer | Hålstorlek 3 (HS3) | Höjd (H) | Bredd (W) | Tjocklek (T) |
|---------------|---------------|----------|--------------------|----------|-----------|--------------|
| TBHS          | 597575        | 1511571  | 4.2mm              | 95 mm    | 40 mm     | 2 mm         |

Table 3/3

| Katalognummer | Artikelnummer | E-nummer | X           |
|---------------|---------------|----------|-------------|
| TBHS          | 597575        | 1511571  | 8.5 x 20 mm |

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

