

TDH trapetsformad däckhängare



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Enkel montering

Använd fyrkantmutter THHM och insnäppning om gängad anslutning behövs

Används med TDHP perforeringsverktyg för att stansa hål i valv

SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Slutför	Hålstorlek 1 (HS1)	Hålstorlek 2 (HS2)
TDH	179920	1511535	Fjäderstål	nVent CADDY rustning	6.8 mm	14 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Hålstorlek 3 (HS3)	D.
TDH	179920	1511535	10 1/2mm	50 mm Max

Innertak tjocklek	Statisk belastning F
0,63 mm - 0,70 mm	600 N
0,71 mm - 0,80 mm	700 N
0,81 mm - 1,00 mm	800 N
1,01 mm - 1,20 mm	1000 N
1,21 mm - 1,50 mm	1200 N
> 1,50 mm	1500 N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

