

Teleskopisk skruv Gun Box rem



nVent CADDY Telescopic Screw Gun Box Strap är ett mångsidigt och stabilt stöd som inspirerats av installatörer i Storbritannien för att fästa kopplingsdosor på regler i väggar. Konstruktionens profil garanterar en extra kraftig och hållbar anslutning till kopplingsdosan och reglarna, samtidigt som det kräver minimalt med skruvar. Finns i två storlekar, skåpets rem passar de flesta regelavstånd utan krångliga och tidsödande omarbeten.

DESIGN

Engineered profile with a recessed cavity to provide extra sturdy connection to the box and prevent loosening over time, even with short 12 mm-long self-tapping screws

Improved design only requires a single screw per tab and two screws per box, saving up to 30% of installation time

Can mount multiple boxes

Notched and marked for easy identification and bending, tailored to UK market box depths

Improved design with stamped mm markings and pilot holes accelerates precise box conduit mounting between studs

V cut-out and line of pilot holes indicates a bar's center for a fast bracket leveling using a laser level

Pilot holes allow easy box attachment with a screwdriver

Requires only a screw gun to install

Can be mounted to face or inside of stud using a single screw per tab

Adjustable for non-standard stud spacing

Interlocking tab prevents accidental disassembly

Unique, one-piece, break apart design

SPECIFIKATIONER

Slutför: Förgransad

Material: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Pinnbultsavstånd	Lådans djup
TSGB1624UK	187202	355 - 655 mm	25mm, 35mm, 47mm

Katalognummer	Artikelnummer	Pinnbultsavstånd	Lådans djup
TSGB812UK	187201	200 - 350 mm	25mm, 35mm, 47mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

