

Gänga montera stånghängare med vinkelfäste



DESIGN

För upphängning av stång i horisontella konstruktioner som trä laminat eller betongbalk, bjälkar, innertak och väggar

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Slutför	Hålstorlek 1 (HS1)	Håltyp 1
M6TIB	174850	1522845	Spring Stål, Stål	nVent CADDY Armour, Förgransad	7 mm	Vanligt
M8TIB	174940	1522846	Spring Stål, Stål	nVent CADDY Armour, Förgransad	7 mm	Vanligt
M10TIB	175030		Spring Stål, Stål	nVent CADDY Armour, Förgransad	7 mm	Vanligt

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Hålstorlek 2 (HS2)	Håltyp 2	Statisk belastning
M6TIB	174850	1522845	6 mm	Gängad	700N
M8TIB	174940	1522846	8 mm	Gängad	700N
M10TIB	175030		10 mm	Gängad	700N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Visade laster gäller endast för nVent CADDY fästelement.

Infästningsmetod mot stommen måste utvärderas separat.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

