


Gängad stång



DESIGN

Kapas till längd efter behov

According to standard DIN 976-1 / ISO 7412

Property Class 4.8

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Slutför	Kvalitetsklass	Stångstorlek (RS)
050M101000	592610	1522681	Stål	Elektrogalvaniserad	4.8	M10
050M101000HD	592615		Stål	Varmförzinkad	4.8	M10
050M101000S4	592740		Rostfritt stål 304 (en 1,4301)		70	M10
050M121000	592630		Stål	Elektrogalvaniserad	4.8	M12
050M121000HD	592635		Stål	Varmförzinkad	4.8	M12
050M121000S4	592760		Rostfritt stål 304 (en 1,4301)		70	M12

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Slutför	Kvalitetsklass	Stångstorlek (RS)
050M161000	400332		Stål	Elektrogalvaniserad	4.8	M16
050M61000	592570	1522671	Stål	Elektrogalvaniserad	4.8	M6
050M61000S4	592700		Rostfritt stål 304 (en 1,4301)		70	M6
050M81000	592590	1522673	Stål	Elektrogalvaniserad	4.8	M8
050M81000S4	592720		Rostfritt stål 304 (en 1,4301)		70	M8
050M102000	592620	1522698	Stål	Elektrogalvaniserad	4.8	M10
050M103000	592670		Stål	Elektrogalvaniserad	4.8	M10
050M122000	592640		Stål	Elektrogalvaniserad	4.8	M12
050M123000	592680		Stål	Elektrogalvaniserad	4.8	M12
050M62000	592580		Stål	Elektrogalvaniserad	4.8	M6
050M63000	592650		Stål	Elektrogalvaniserad	4.8	M6
050M82000	592600	1522675	Stål	Elektrogalvaniserad	4.8	M8
050M83000	592660	1522677	Stål	Elektrogalvaniserad	4.8	M8
050M102000S4	592750		Rostfritt stål 304 (en 1,4301)		70	M10
050M62000S4	592710		Rostfritt stål 304 (en 1,4301)		70	M6
050M82000S4	592730		Rostfritt stål 304 (en 1,4301)		70	M8


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Längd (L)	Statisk belastning
050M101000	592610	1522681	1000mm	7000N

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Längd (L)	Statisk belastning
050M101000HD	592615		1000mm	7000N
050M101000S4	592740		1000mm	7000N
050M121000	592630		1000mm	10000N
050M121000HD	592635		1000mm	10000N
050M121000S4	592760		1000mm	10000N
050M161000	400332		1000mm	18000N
050M61000	592570	1522671	1000mm	2400N
050M61000S4	592700		1000mm	2400N
050M81000	592590	1522673	1000mm	4500N
050M81000S4	592720		1000mm	4500N
050M102000	592620	1522698	2000mm	7000N
050M103000	592670		3000mm	7000N
050M122000	592640		2000mm	10000N
050M123000	592680		3000mm	10000N
050M62000	592580		2000mm	2400N
050M63000	592650		3000mm	2400N
050M82000	592600	1522675	2000mm	4500N
050M83000	592660	1522677	3000mm	4500N

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Längd (L)	Statisk belastning
050M102000S4	592750		2000mm	7000N
050M62000S4	592710		2000mm	2400N
050M82000S4	592730		2000mm	4500N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

