

U-bult



DESIGN

Komplett med fyra muttrar

SPEKIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Ytterdiameter (OD)	NB/DN	Stångstorlek (RS)
UB4N23M6S6	599485	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		23 mm	10	M6
UB4N027M8S6	597615	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		27 mm	20	M8
UB4N30M6EG	599405	Stål	Elektro galvaniserad	30 mm	20	M6
UB4N30M6S6	599490	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		30 mm	20	M6
UB4N36M8EG	599410	Stål	Elektro galvaniserad	36 mm	25	M8
UB4N36M8S6	599495	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		36 mm	25	M8
UB4N042M8	599150	Stål	Elektro galvaniserad	42 mm	32	M8
UB4N46M6S6	599510	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		46 mm	32	M6

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Ytterdiameter (OD)	NB/DN	Stångstorlek (RS)
UB4N46M6EG	599415	Stål	Elektrogalvaniserad	42 mm	32	M8
UB4N049M8	599160	Stål	Elektrogalvaniserad	49 mm	40	M8
UB4N049M8S6	597645	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		49 mm	40	M8
UB4N52M8S6	599515	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		52 mm	40	M8
UB4N52M8EG	599420	Stål	Elektrogalvaniserad	49 mm	40	M8
UB4N042M8S6	597635	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		42 mm	32	M8
UB4N64M8S6	599520	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		65 mm	50	M8
UB4N64M8EG	599425	Stål	Elektrogalvaniserad	60 mm	50	M8
UB4N076M8S6	597665	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		76 mm	65	M8
UB4N74M8EG	599430	Stål	Elektrogalvaniserad	74 mm	65	M8
UB4N74M8S6	599525	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		74 mm	65	M8
UB4N090M10	599190	Stål	Elektrogalvaniserad	90 mm	80	M10
UB4N090M8S6	599357	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		90 mm	80	M8
UB4N94M10EG	599440	Stål	Elektrogalvaniserad	94 mm	80	M10
UB4N94M10S6	599530	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		94 mm	80	M10
UB4N114M10	599200	Stål	Elektrogalvaniserad	114 mm	100	M10
UB4N114M8S6	599348	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		114 mm	100	M8
UB4N118M10EG	599445	Stål	Elektrogalvaniserad	118 mm	100	M10

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Ytterdiameter (OD)	NB/DN	Stångstorlek (RS)
UB4N118M10S6	599535	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		118 mm	100	M10
UB4N140M8	599337	Stål	Elektrogalvaniserad	140 mm	125	M8
UB4N140M8S6	599350	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		140 mm	125	M8
UB4N146M12EG	599450	Stål	Elektrogalvaniserad	146 mm	125	M12
UB4N146M12S6	599540	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		146 mm	125	M12
UB4N160M8	599338	Stål	Elektrogalvaniserad	160 mm		M8
UB4N160M8S6	599351	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		160 mm		M8
UB4N168M12EG	599455	Stål	Elektrogalvaniserad	168 mm		M12
UB4N168M12S6	599545	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		168 mm		M12
UB4N168M14	599240	Stål	Elektrogalvaniserad	168 mm	150	M14
UB4N168M8S6	599352	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		168 mm	150	M8
UB4N172M16EG	599460	Stål	Elektrogalvaniserad	172 mm	150	M16
UB4N172M16S6	599550	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		172 mm	150	M16
UB4N219M10	599341	Stål	Elektrogalvaniserad	219 mm	200	M10
UB4N219M10S6	599354	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		219 mm	200	M10

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Ytterdiameter (OD)	NB/DN	Stångstorlek (RS)
UB4N219M16	599250	Stål	Elektrogalvaniserad	219 mm	200	M16
UB4N224M12S6	599555	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		224 mm	200	M12
UB4N224M16EG	599470	Stål	Elektrogalvaniserad	224 mm	200	M16
UB4N273M16	599260	Stål	Elektrogalvaniserad	273 mm	250	M16
UB4N278M16EG	599475	Stål	Elektrogalvaniserad	278 mm	250	M16
UB4N278M16S6	599560	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		278 mm	250	M16
UB4N323M10	599343	Stål	Elektrogalvaniserad	323 mm	300	M10
UB4N323M10S6	599356	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		323 mm	300	M10
UB4N329M16EG	599480	Stål	Elektrogalvaniserad	345 mm	300	M16
UB4N329M16S6	599565	Rostfritt stål 316 (en 1,4401)		345 mm	300	M16

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Höjd (H)
UB4N23M6S6	599485	50 mm
UB4N027M8S6	597615	58 mm
UB4N30M6EG	599405	60 mm
UB4N30M6S6	599490	60 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Höjd (H)
UB4N36M8EG	599410	70 mm
UB4N36M8S6	599495	70 mm
UB4N042M8	599150	76 mm
UB4N46M6S6	599510	80 mm
UB4N46M6EG	599415	80 mm
UB4N049M8	599160	78 mm
UB4N049M8S6	597645	78 mm
UB4N52M8S6	599515	90 mm
UB4N52M8EG	599420	90 mm
UB4N042M8S6	597635	76 mm
UB4N64M8S6	599520	100 mm
UB4N64M8EG	599425	100 mm
UB4N076M8S6	597665	118 mm
UB4N74M8EG	599430	120 mm
UB4N74M8S6	599525	120 mm
UB4N090M10	599190	125 mm
UB4N090M8S6	599357	125 mm
UB4N94M10EG	599440	140 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Höjd (H)
UB4N94M10S6	599530	140 mm
UB4N114M10	599200	166 mm
UB4N114M8S6	599348	166 mm
UB4N118M10EG	599445	140 mm
UB4N118M10S6	599535	165 mm
UB4N140M8	599337	197 mm
UB4N140M8S6	599350	197 mm
UB4N146M12EG	599450	200 mm
UB4N146M12S6	599540	200 mm
UB4N160M8	599338	214 mm
UB4N160M8S6	599351	214 mm
UB4N168M12EG	599455	220 mm
UB4N168M12S6	599545	220 mm
UB4N168M14	599240	224 mm
UB4N168M8S6	599352	224 mm
UB4N172M16EG	599460	240 mm
UB4N172M16S6	599550	240 mm
UB4N219M10	599341	286 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Höjd (H)
UB4N219M10S6	599354	286 mm
UB4N219M16	599250	286 mm
UB4N224M12S6	599555	295 mm
UB4N224M16EG	599470	295 mm
UB4N273M16	599260	331 mm
UB4N278M16EG	599475	350 mm
UB4N278M16S6	599560	350 mm
UB4N323M10	599343	389 mm
UB4N323M10S6	599356	389 mm
UB4N329M16EG	599480	400 mm
UB4N329M16S6	599565	400 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

