


Universell strukturell fastsättning



CERTIFIERINGAR



Korea Fire Institute



DESIGN

Universell konstruktion medger att en produkt fästs direkt mot adaptrar för betong, trä, bjälke eller I-balk

Bultar med momentbegränsning möjliggör enkel montering och kontroll av jordskalvsäkra svängningsstag

Används för både svängstödsapplikationer i både sid- och längsled

Fungerar med 1" till 2" stagrör och 1/4" vinkeljärnstag, för mindre lager

Centrumbult behöver inte dras åt

Uppfyller kraven i NFPA®-13 för jordskalvsäker stagning

Lämplig för installationer i enlighet med CEN/TS 17551:2021

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Slutför	Hålstorlek (HS)	A.	B.
CSBUNIV050EG	404407	Gjutjärn	Elektrogalvaniserad	14 mm	133.4 mm	101.6 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Slutför	Hålstorlek (HS)	A.	B.
CSBUNIV075EG	404409	Gjutjärn	Elektrogalvaniserad	21 mm	133.4 mm	101.6 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	C.	Certifieringar
CSBUNIV050EG	404407	41.4 mm	UL, FM Approved, Seismic, AON Fire Protection, Rigid Seismic, Korea Fire Institute, Rigid Seismic, KOR, OSHPD, cUL
CSBUNIV075EG	404409	41.4 mm	cUL, AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL, FM Approved, Seismic, OSHPD

UL Belastning		
Artikelnummer	Förstärkningsstag	Klass
CSBUNIV050EG	25 mm - 50 mm EN10255H	6094 N
CSBUNIV075EG	25 mm - 50 mm EN10255H	8896 N

FM Belastning					
Stödtyp	Ledningsrör dimension	Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
Rör	Inte tillämplig	7,205 N	10,230 N	12,545 N	13,965 N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

