

Universellt strukturefäste, Strut Brace



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Används för installationer där stödstag ligger vinkelrätt med konstruktion

En nyckelstorlek passar all nödvändig hårdvara, vilket eliminerar behovet av att byta verktyg

Brytskalle för att garantera rätt moment och enkel kontroll

SPECIFIKATIONER

Slutför: Elektrogalvaniserad

Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Hålstorlek (HS)	Bredd (W)	Tjocklek (T)	A.	B.
CSBUS1	404568	14.3 mm	40.6 mm	6.4 mm	133.4 mm	12.7 mm
CSBUS2	404569	20.6 mm	40.6 mm	6.4 mm	133.4 mm	12.7 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	C.	D.	E
CSBUS1	404568	40.6 mm	50.8 mm	66 mm
CSBUS2	404569	40.6 mm	50.8 mm	66 mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Kapningslängd för stagdelar är uppmätt längd +/- 25 mm (1").

FM Belastning					
Delnummer	Förstärkningsstag	Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBUS1	41 x 41 Stagprofil	8940 N	12630 N	15210 N	16940 N
CSBUS2	41 x 41 Stagprofil	8940 N	12630 N	15210 N	16940 N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

