

USC Universal Strut Clamp för rör/rör



DESIGN

Består av två klämmor, mutter och bult

Passar i öppna sidan av stagprofil

Uppfyller Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 59)

SPECIFIKATIONER

Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Slutför	Ytterdiameter (OD)	NB/DN	Bredd (W)
USC021EG	712045		Elektrogalvaniserad	20.5 - 21.4 mm	15	32 mm
USC021HD	712405		Varmförzinkad	20.5 - 21.4 mm	15	32 mm
USC020EG	712040		Elektrogalvaniserad	17.9 - 20 mm		32 mm
USC026EG	712065		Elektrogalvaniserad	25.4 - 26.9 mm	20	32 mm
USC026HD	712422		Varmförzinkad	25.4 - 26.9 mm	20	32 mm
USC025EG	712060	1500689	Elektrogalvaniserad	23.4 - 25.4 mm		32 mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Slutför	Ytterdiameter (OD)	NB/DN	Bredd (W)
USC022EG	712050		Elektrogalvaniserad	21.5 - 22.2 mm		32 mm
USC033EG	712085		Elektrogalvaniserad	32.8 - 33.4 mm		32 mm
USC033HD	712428		Varmförzinkad	32.8 - 33.4 mm		32 mm
USC031EG	712080	1500672	Elektrogalvaniserad	29.5 - 32 mm		32 mm
USC028EG	712070		Elektrogalvaniserad	27.9 - 28.9 mm		32 mm
USC040EG	712100		Elektrogalvaniserad	38.4 - 40.6 mm		32 mm
USC036EG	712090		Elektrogalvaniserad	33.7 - 38.1 mm	25	32 mm
USC042EG	712105		Elektrogalvaniserad	41.3 - 42.4 mm	32	32 mm
USC046EG	712110		Elektrogalvaniserad	43 - 45 mm		32 mm
USC048EG	712115		Elektrogalvaniserad	47.6 - 50 mm	40	32 mm
USC048HD	712452		Varmförzinkad	47.6 - 50 mm	40	32 mm
USC053EG	712120		Elektrogalvaniserad	50.3 - 53.7 mm		32 mm
USC060EG	712035		Elektrogalvaniserad	59.5 - 62.2 mm	50	32 mm
USC063EG	712140		Elektrogalvaniserad	62.3 - 64.5 mm		32 mm
USC073EG	712160		Elektrogalvaniserad	69.9 - 73 mm		32 mm
USC076EG	712165		Elektrogalvaniserad	75.3 - 76.2 mm	65	32 mm
USC076HD	712475		Varmförzinkad	75.3 - 76.2 mm	65	32 mm
USC086EG	712180		Elektrogalvaniserad	84.0 - 88.9 mm	80	32 mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Slutför	Ytterdiameter (OD)	NB/DN	Bredd (W)
USC101EG	712200		Elektrogalvaniserad	98.4 - 102.6 mm	90	32 mm
USC113EG	712220	1500751	Elektrogalvaniserad	111.1 - 115.3 mm	100	32 mm
USC143EG	712260		Elektrogalvaniserad	139.7 - 146.1 mm	125	32 mm
USC159EG	712280		Elektrogalvaniserad	155.6 - 162 mm		32 mm
USC168EG	712290		Elektrogalvaniserad	165.1 - 171.5 mm	150	32 mm
USC218EG	712340		Elektrogalvaniserad	215.9 - 219.1 mm	200	32 mm
USC277HD	712530		Varmförzinkad	273 - 280 mm	250	32 mm
USC042HD	712445		Varmförzinkad	41.3 - 42.4 mm	32	32 mm
USC060HD	712465		Varmförzinkad	59.5 - 62.2 mm	50	32 mm
USC086HD	712480		Varmförzinkad	84.0 - 88.9 mm	80	32 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Tjocklek (T)	Statisk belastning
USC021EG	712045		1.5 mm	2000N
USC021HD	712405		1.5 mm	2000N
USC020EG	712040		1.5 mm	2000N
USC026EG	712065		1.5 mm	2000N
USC026HD	712422		1.5 mm	2000N
USC025EG	712060	1500689	1.5 mm	2000N
USC022EG	712050		1.5 mm	2000N

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Tjocklek (T)	Statisk belastning
USC033EG	712085		1.5 mm	2000N
USC033HD	712428		1.5 mm	2000N
USC031EG	712080	1500672	1.5 mm	2000N
USC028EG	712070		1.5 mm	2000N
USC040EG	712100		2 mm	2670N
USC036EG	712090		2 mm	2670N
USC042EG	712105		2 mm	2670N
USC046EG	712110		2 mm	2670N
USC048EG	712115		2 mm	2670N
USC048HD	712452		2 mm	2670N
USC053EG	712120		2.5 mm	3780N
USC060EG	712035		2.5 mm	3780N
USC063EG	712140		2.5 mm	3780N
USC073EG	712160		2.5 mm	3780N
USC076EG	712165		2.5 mm	3780N
USC076HD	712475		2.5 mm	3780N
USC086EG	712180		2.5 mm	3780N
USC101EG	712200		2.5 mm	3780N

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Tjocklek (T)	Statisk belastning
USC113EG	712220	1500751	2.5 mm	3780N
USC143EG	712260		3 mm	4000N
USC159EG	712280		3 mm	4000N
USC168EG	712290		3 mm	4000N
USC218EG	712340		3 mm	4000N
USC277HD	712530		3 mm	4000N
USC042HD	712445		2 mm	2670N
USC060HD	712465		2.5 mm	3780N
USC086HD	712480		2.5 mm	3780N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

