

19" Drawer

Data Solutions



19" Drawers allow mounting of laptops, writing surfaces for easy operations. The SCHROFF 19" drawer has a load capacity of 15 KG, allowing a wide range of products to be assembled into the drawer.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Static load-carrying capacity 15 kg

Optional writing surface

SPECIFIKATIONER

Statisk belastning: 15kg
Produkttyp: Skåp/racklåda
Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Yta	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod	Främre finish
20110-054	1U	Pulverlackerad	1	Ljusgrå	RAL 7035	

Katalognummer	Rackhöjd	Yta	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod	Främre finish
20110-061	1U	Pulverlackerad	1			Anodiserad
20110-180	1U	Pulverlackerad	1	Svartgrå	RAL 7021	
20110-055	2U	Pulverlackerad	1	Ljusgrå	RAL 7035	
20110-056	3U	Pulverlackerad	1	Ljusgrå	RAL 7035	
20110-062	2U	Pulverlackerad	1			Anodiserad
20110-063	3U	Pulverlackerad	1			Anodiserad
20110-181	2U	Pulverlackerad	1	Svartgrå	RAL 7021	
20110-182	3U	Pulverlackerad	1	Svartgrå	RAL 7021	

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Fungerar med
20110-054	Låda	19-tumsskåp
20110-061	Låda	19-tumsskåp
20110-180	Låda	19-tumsskåp
20110-055	Låda	19-tumsskåp
20110-056	Låda	19-tumsskåp
20110-062	Låda	19-tumsskåp
20110-063	Låda	19-tumsskåp
20110-181	Låda	19-tumsskåp
20110-182	Låda	19-tumsskåp

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Please order 19" assembly kit separately.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE