

19" Equipment Shelf, Depth-Adjustable

Data Solutions

Schroff 19" equipment shelf with 10 Kg load capacity helps rack managers assimilate critical equipment into the cabinet.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Depth adjustable in 25 mm grid increments, forward protrusion min. 26 mm

Installation height 2 U

Static load-carrying capacity 15 kg

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Hylla

Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Bredd	Djup	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod	Yta
20118-786	430mm	250mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad

Katalognummer	Bredd	Djup	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod	Yta
20118-787	430mm	300mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
20118-788	430mm	400mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
20118-789	430mm	250mm	1	Ljusgrå	RAL 7035	Pulverlackerad
20118-790	430mm	300mm	1	Ljusgrå	RAL 7035	Pulverlackerad
20118-791	430mm	400mm	1	Ljusgrå	RAL 7035	Pulverlackerad

Table 2/2

Katalognummer	Typ
20118-786	Utrustningshylla
20118-787	Utrustningshylla
20118-788	Utrustningshylla
20118-789	Utrustningshylla
20118-790	Utrustningshylla
20118-791	Utrustningshylla

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE