

19-tums frontpanel med hål för handtag

Data Solutions



Definiera enhetens fronter och sidoinss med Schroff 19-tums frontpaneler. Schroffs frontpaneler på 19 tum har ytterligare hål för montering av handtag och finns i måtten 1 U till 6 U.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

19-tums frontpaneler har ytterligare hål för montering av handtag

SPECIFIKATIONER

Rackbredd:	95HP
Material:	Aluminium
Tillbehörstyp:	Frontpanel
Produkttyp:	Frontpanel

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Djup (D)	Handtagstyp	Slutför	Montering	Förpackningskvantitet
30219-161	1U	3mm	Främre handtag	Anodiserad	Skruvfront	1

Katalognummer	Rackhöjd	Djup (D)	Handtagstyp	Slutför	Montering	Förpackningskvantitet
40304-050	1U	3mm	Främre handtag	Anodiserad	Skruvfront	1
30219-162	2U	3mm	Främre handtag	Anodiserad	Skruvfront	1
40304-051	2U	3mm	Främre handtag	Anodiserad	Skruvfront	1
30219-163	3U	3mm	Främre handtag	Anodiserad	Skruvfront	1
30219-164	4U	3mm	Främre handtag	Anodiserad	Skruvfront	1
40304-052	3U	3mm	Främre handtag	Anodiserad	Skruvfront	1
30219-165	5U	3mm	Främre handtag	Anodiserad	Skruvfront	1
40304-053	4U	3mm	Främre handtag	Anodiserad	Skruvfront	1
30219-166	6U		Främre handtag	Anodiserad	Skruvfront	1
40304-054	5U	3mm	Främre handtag	Anodiserad	Skruvfront	1
40304-055	6U	3mm	Främre handtag	Anodiserad	Skruvfront	1

Table 2/3						
Katalognummer	Främre finish	Bakre finish	Behandlade kanter	EMC-skärmning	Höjd (H)	Typ
30219-161	Anodiserad	Anodiserad	Nej	Nej	43.6mm	19-tums frontpanel
40304-050	Anodiserad	Anodiserad	Ja	Nej	43.6mm	19-tums frontpanel
30219-162	Anodiserad	Anodiserad	Nej	Nej	88.1mm	19-tums frontpanel
40304-051	Anodiserad	Anodiserad	Ja	Nej	88.1mm	19-tums frontpanel
30219-163	Anodiserad	Anodiserad	Nej	Nej	132.5mm	19-tums frontpanel


Katalognummer	Främre finish	Bakre finish	Behandlade kanter	EMC-skärmning	Höjd (H)	Typ
30219-164	Anodiserad	Anodiserad	Nej	Nej	177mm	19-tums frontpanel
40304-052	Anodiserad	Anodiserad	Ja	Nej	132.5mm	19-tums frontpanel
30219-165	Anodiserad	Anodiserad	Nej	Nej	221.4mm	19-tums frontpanel
40304-053	Anodiserad	Anodiserad	Ja	Nej	177mm	19-tums frontpanel
30219-166	Anodiserad	Anodiserad	Nej	Nej	265.9mm	19-tums frontpanel
40304-054	Anodiserad	Anodiserad	Ja	Nej	221.4mm	19-tums frontpanel
40304-055	Anodiserad	Anodiserad	Ja	Nej	265.9mm	19-tums frontpanel

Table 3/3

Katalognummer	Bredd (W)
30219-161	483mm
40304-050	483mm
30219-162	483mm
40304-051	483mm
30219-163	483mm
30219-164	483mm
40304-052	483mm
30219-165	483mm
40304-053	483mm
30219-166	483mm

Katalognummer	Bredd (W)
40304-054	483mm
40304-055	483mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE