

19-tums frontpanel

Data Solutions

Frontpaneler tillverkade av aluminium.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Aluminium, 4 eller 3 mm tjockt, med anodiserad eller lackerad yta

SPECIFIKATIONER

Rackbredd:	95HP
Material:	Aluminium
Tillbehörstyp:	Frontpanel
Produkttyp:	Frontpanel

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Djup (D)	Montering	Slutför	Främre finish	Förpackningskvantitet
30219-098	1U	3mm	Skruvfront	Anodiserad	Anodiserad	1

Katalognummer	Rackhöjd	Djup (D)	Montering	Slutför	Främre finish	Förpackningskvantitet
30118-948	1U	3mm	Skruvfront	Pulverlackerad	Målade	1
30118-299	1U	3mm	Skruvfront	Pulverlackerad	Målade	1
40304-074	1U	4mm	Skruvfront	Anodiserad	Anodiserad	1
30219-101	2U	3mm	Skruvfront	Anodiserad	Anodiserad	1
30118-301	2U	3mm	Skruvfront	Pulverlackerad	Målade	1
30118-949	2U	3mm	Skruvfront	Pulverlackerad	Målade	1
40304-075	2U	4mm	Skruvfront	Anodiserad	Anodiserad	1
30219-104	3U	3mm	Skruvfront	Anodiserad	Anodiserad	1
30118-302	3U	3mm	Skruvfront	Pulverlackerad	Målade	1
30118-950	3U	3mm	Skruvfront	Pulverlackerad	Målade	1
40304-076	3U	4mm	Skruvfront	Anodiserad	Anodiserad	1
30219-107	4U	3mm	Skruvfront	Anodiserad	Anodiserad	1
30118-303	4U	3mm	Skruvfront	Pulverlackerad	Målade	1
30118-951	4U	3mm	Skruvfront	Pulverlackerad	Målade	1
30219-110	5U	3mm	Skruvfront	Pulverlackerad	Anodiserad	1
30118-304	5U	3mm	Skruvfront	Pulverlackerad	Målade	1
30118-952	5U	3mm	Skruvfront	Pulverlackerad	Målade	1
40304-077	4U	4mm	Skruvfront	Anodiserad	Anodiserad	1

Katalognummer	Rackhöjd	Djup (D)	Montering	Slutför	Främre finish	Förpackningskvantitet
30118-305	6U	3mm	Skruvfront	Pulverlackerad	Målade	1
30118-308	9U	3mm	Skruvfront	Pulverlackerad	Målade	1
30118-307	8U	3mm	Skruvfront	Pulverlackerad	Målade	1
30118-306	7U	3mm	Skruvfront	Pulverlackerad	Målade	1
30118-957	10U	3mm	Skruvfront	Pulverlackerad	Målade	1
30118-956	9U	3mm	Skruvfront	Pulverlackerad	Målade	1
30118-955	8U	3mm	Skruvfront	Pulverlackerad	Målade	1
30118-954	7U	3mm	Skruvfront	Pulverlackerad	Målade	1
30118-953	6U	3mm	Skruvfront	Pulverlackerad	Målade	1
30118-309	10U	3mm	Skruvfront	Pulverlackerad	Målade	1
40304-078	5U	4mm	Skruvfront	Anodiserad	Anodiserad	1
30219-143	9U	3mm	Skruvfront	Anodiserad	Anodiserad	1
30219-144	10U	3mm	Skruvfront	Anodiserad	Anodiserad	1
30219-138	8U	3mm	Skruvfront	Anodiserad	Anodiserad	1
40304-079	6U	4mm	Skruvfront	Anodiserad	Anodiserad	1
30219-137	7U	3mm	Skruvfront	Anodiserad	Anodiserad	1
40304-080	7U	4mm	Skruvfront	Anodiserad	Anodiserad	1
40304-081	8U	4mm	Skruvfront	Anodiserad	Anodiserad	1

Katalognummer	Rackhöjd	Djup (D)	Montering	Slutför	Främre finish	Förpackningskvantitet
40304-082	9U	4mm	Skruvfront	Anodiserad	Anodiserad	1
40304-083	10U	4mm	Skruvfront	Anodiserad	Anodiserad	1
30219-113	6U	3mm	Skruvfront	Anodiserad	Anodiserad	1

Table 2/3						
Katalognummer	Bakre finish	Behandlade kanter	Färgkod	EMC-skärmning	Höjd (H)	Typ
30219-098	Anodiserad	Nej		Nej	43.6mm	19-tums frontpanel
30118-948	Målade		RAL 7021	Nej	43.6mm	19-tums frontpanel
30118-299	Målade		RAL 7035	Nej	43.6mm	19-tums frontpanel
40304-074	Anodiserad	Ja		Nej	43.6mm	19-tums frontpanel
30219-101	Anodiserad	Nej		Nej	88.1mm	19-tums frontpanel
30118-301	Målade		RAL 7035	Nej	88.1mm	19-tums frontpanel
30118-949	Målade		RAL 7021	Nej	88.1mm	19-tums frontpanel
40304-075	Anodiserad	Ja		Nej	88.1mm	19-tums frontpanel
30219-104	Anodiserad	Nej		Nej	132.5mm	19-tums frontpanel
30118-302	Målade		RAL 7035	Nej	132.5mm	19-tums frontpanel
30118-950	Målade		RAL 7021	Nej	132.5mm	19-tums frontpanel
40304-076	Anodiserad	Ja		Nej	132.5mm	19-tums frontpanel
30219-107	Anodiserad	Nej		Nej	177mm	19-tums frontpanel

Katalognummer	Bakre finish	Behandlade kanter	Färgkod	EMC-skärmning	Höjd (H)	Typ
30118-303	Målade		RAL 7035	Nej	177mm	19-tums frontpanel
30118-951	Målade		RAL 7021	Nej	177mm	19-tums frontpanel
30219-110	Anodiserad	Nej		Nej	221.4mm	19-tums frontpanel
30118-304	Målade		RAL 7035	Nej	221.4mm	19-tums frontpanel
30118-952	Målade		RAL 7021	Nej	221.4mm	19-tums frontpanel
40304-077	Anodiserad	Ja		Nej	177mm	19-tums frontpanel
30118-305	Målade		RAL 7035	Nej	265.9mm	19-tums frontpanel
30118-308	Målade		RAL 7035	Nej	399.2mm	19-tums frontpanel
30118-307	Målade		RAL 7035	Nej	354.8mm	19-tums frontpanel
30118-306	Målade		RAL 7035	Nej	310.3mm	19-tums frontpanel
30118-957	Målade		RAL 7021	Nej	443.7mm	19-tums frontpanel
30118-956	Målade		RAL 7021	Nej	399.2mm	19-tums frontpanel
30118-955	Målade		RAL 7021	Nej	354.8mm	19-tums frontpanel
30118-954	Målade		RAL 7021	Nej	310.3mm	19-tums frontpanel
30118-953	Målade		RAL 7021	Nej	265.9mm	19-tums frontpanel
30118-309	Målade		RAL 7035	Nej	443.7mm	19-tums frontpanel
40304-078	Anodiserad	Ja		Nej	221.4mm	19-tums frontpanel
30219-143	Anodiserad	Nej		Nej	399.2mm	19-tums frontpanel

Katalognummer	Bakre finish	Behandlade kanter	Färgkod	EMC-skärmning	Höjd (H)	Typ
30219-144	Anodiserad	Nej		Nej	443.7mm	19-tums frontpanel
30219-138	Anodiserad	Nej		Nej	354.8mm	19-tums frontpanel
40304-079	Anodiserad	Ja		Nej	265.9mm	19-tums frontpanel
30219-137	Anodiserad	Nej		Nej	310.3mm	19-tums frontpanel
40304-080	Anodiserad	Ja		Nej	310.3mm	19-tums frontpanel
40304-081	Anodiserad	Ja		Nej	354.8mm	19-tums frontpanel
40304-082	Anodiserad	Ja		Nej	399.2mm	19-tums frontpanel
40304-083	Anodiserad	Ja		Nej	443.7mm	19-tums frontpanel
30219-113	Anodiserad	Nej		Nej	265.9mm	19-tums frontpanel

Table 3/3

Katalognummer	Bredd (W)
30219-098	483mm
30118-948	483mm
30118-299	483mm
40304-074	483mm
30219-101	483mm
30118-301	483mm
30118-949	483mm
40304-075	483mm


Katalognummer	Bredd (W)
30219-104	483mm
30118-302	483mm
30118-950	483mm
40304-076	483mm
30219-107	483mm
30118-303	483mm
30118-951	483mm
30219-110	483mm
30118-304	483mm
30118-952	483mm
40304-077	483mm
30118-305	483mm
30118-308	483mm
30118-307	483mm
30118-306	483mm
30118-957	483mm
30118-956	483mm
30118-955	483mm

Katalognummer	Bredd (W)
30118-954	483mm
30118-953	483mm
30118-309	483mm
40304-078	483mm
30219-143	483mm
30219-144	483mm
30219-138	483mm
40304-079	483mm
30219-137	483mm
40304-080	483mm
40304-081	483mm
40304-082	483mm
40304-083	483mm
30219-113	483mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ monteringsats för 19 tum separat.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE