

# 3x temperatur- och 1x fuktighetsgivare

## Data Solutions



3x temperatur- och 1x fuktighetsgivare för nVent SCHROFFS rackPower PDU:er.

### DESIGN

3x temperatur- och 1x fuktighetsgivare

Med 2 meter kabel och integrerad magnet för enkel montering

För PDU-enheter i RackPower RP1xxx-, RP2xxx-, RP6xxx-serien

Hot plug för enkel integrering

Temperaturmätområde 0 till 65 oC

Noggrannhet för temperaturmätning +/- 2 %

Mätområde för luftfuktighet 10-90% RH, icke-kondenserande

Noggrannhet för mätning av luftfuktighet +/- 5 %

Andra och tredje temperaturgivare med 950 mm kabel

### SPECIFIKATIONER

Table 1/1

| Katalognummer | Fungerar med. | Höjd  | Förpackningskvantitet | Kontakttyp | Löstagbar ingångskabel |
|---------------|---------------|-------|-----------------------|------------|------------------------|
| EA9105        | RackPower     | 270mm | 1                     | RJ45       | Nej                    |

### VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**