

Basic PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH

Data Solutions

Modular, compact PDU. Ultra-Low Profile Design



DESIGN

Enlogic Basic Power Distribution Units enable power in Cabinets as well as Open Frame Racks and Wall-Mount enclosures

Input Voltage 400 VAC, 3-phase

C13 and C19 outlets

1RU aluminum profile

Adjustable Toolless Mounting

SPECIFIKATIONER

Table 1/6

Katalognummer	Produktfamilj	Typ	Produkttyp	Uttagstyp	Antal uttag	Färg
EB0403	Enlogic	Grundläggande PDU	Uttagslist	(36) C13, (6) C19	42	Svart
EB0450	Enlogic	Grundläggande PDU	Uttagslist	(21) C13/C19	42	Svart
EB0401	Enlogic	Grundläggande PDU	Uttagslist	(6) C19	6	Svart
EB0402	Enlogic	Grundläggande PDU	Uttagslist	(24) C13, (6) C19	30	Svart
EB0811	Enlogic	Grundläggande PDU	Uttagslist	(30) C13, (12) C19	42	Svart
EB0850	Enlogic	Grundläggande PDU	Uttagslist	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Svart

Katalognummer	Produktfamilj	Typ	Produkttyp	Uttagstyp	Antal uttag	Färg
EB0807	Enlogic	Grundläggande PDU	Uttagslist	(6) C19	6	Svart
EB0808	Enlogic	Grundläggande PDU	Uttagslist	(12) C13, (12) C19	24	Svart
EB0809	Enlogic	Grundläggande PDU	Uttagslist	(18) C13, (6) C19	24	Svart
EB0812	Enlogic	Grundläggande PDU	Uttagslist	(36) C13, (12) C19	48	Svart

Table 2/6

Katalognummer	Krets brytare	Växlande uttag	Antal krets brytare	Effektmärkning	Längd på ingångskabel	Placering av ingångskabel
EB0403	Ingen krets brytare	Nej	0	11.0 kVA	3m	Toppmatad
EB0450	Ingen krets brytare	Nej	0	11,5 kVA i Nordamerika, 11,0 kVA internationellt	1.8m	Toppmatad
EB0401	16 A, enpolig, Hy-Mag	Nej	0		3m	Toppmatad
EB0402	16 A, enpolig, Hy-Mag	Nej	0		3m	Toppmatad
EB0811	16 A, enpolig, Hy-Mag	Nej	6	22.0 kVA	3m	Toppmatad
EB0850	16 A, enpolig, Hy-Mag	Nej	6	17,3 kVA Nordamerika, 22,1 kVA internationellt	1.8m	Toppmatad
EB0807	16 A, enpolig, Hy-Mag	Nej	6		3m	Toppmatad
EB0808	16 A, enpolig, Hy-Mag	Nej	6		3m	Toppmatad
EB0809	16 A, enpolig, Hy-Mag	Nej	6		3m	Toppmatad
EB0812	16 A, enpolig, Hy-Mag	Nej	6		3m	Toppmatad

Table 3/6

Katalognummer	Ingångsspänning	Fas	Avbrottsspänning	Nominell spänning	Max. ineffekt	Strömbrytare ingår
EB0403	380 – 415V	3 PH		415V	11.0 kVA	Nej
EB0450	380 – 415V	3 PH		415V	11.5 / 11.0 kVA	Nej
EB0401	400V	3-Fas WYE	5kAIC		11.0 kVA	
EB0402	400V	3-Fas WYE	5kAIC		11.0 kVA	
EB0811	380 – 415V	3 PH		415V	22.0 kVA	Nej
EB0850	380 – 415V	3 PH		415V	17.3 / 22.1 kVA	Nej
EB0807	400V	3-Fas WYE	5kAIC		22.0 kVA	
EB0808	400V	3-Fas WYE	5kAIC		22.0 kVA	
EB0809	400V	3-Fas WYE	5kAIC		22.0 kVA	
EB0812	400V	3-Fas WYE	5kAIC		22.0 kVA	

Table 4/6

Katalognummer	Strömstyrka (reducerad strömstyrka)	Utgångsspänning	Rackenheter	Kontakttyp	Mätningstyp	Löstagbar ingångskabel
EB0403	16 A	230VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	Ingen	Nej
EB0450	20 A, (16 A), Nordamerika, 16 A, internationellt	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 520P6/516P6	Ingen	Nej
EB0401	16 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	Ingen	Nej
EB0402	16 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	Ingen	Nej
EB0811	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Ingen	Nej

Katalognummer	Strömstyrka (reducerad strömstyrka)	Utgångsspänning	Rackenheter	Kontakttyp	Mätningstyp	Löstagbar ingångskabel
EB0850	30 A, (24 A), Nordamerika, 32 A, internationellt	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 530P6/532P6	Ingen	Nej
EB0807	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Ingen	Nej
EB0808	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Ingen	Nej
EB0809	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Ingen	Nej
EB0812	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Ingen	Nej

Table 5/6

Katalognummer	Material	Yta	Höjd	Bredd	Djup	Vikt
EB0403	Stål	Pulverlackerad	1490mm	52mm	53mm	6.11kg
EB0450	Stål	Pulverlackerad	1490mm	56mm	55mm	9.5kg
EB0401						
EB0402						
EB0811	Stål	Pulverlackerad	1750mm	55mm	53mm	9.02kg
EB0850	Stål	Pulverlackerad	1780mm	56mm	55mm	10kg
EB0807						
EB0808						
EB0809						
EB0812						

Table 6/6

Katalognummer	Antal i förpackningen
EB0403	1
EB0450	1
EB0401	1
EB0402	1
EB0811	1
EB0850	1
EB0807	1
EB0808	1
EB0809	1
EB0812	1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Please order bracket for vertical mounting separately.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE