

Förgreningsrörfäste, rörinfästning

Data Solutions



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Passar för 3/8" eller 1/2" (M10 eller M12) gängstång

Snabbklämma förenklar uppmätning och kapning av gängad stång

Eliminerar behovet av att kapa gängade stänger till exakta längder

Fungerar med råkapad gängad stång och eliminerar grader på rörsidan

Kan installeras med gängad stång ovanför eller under mediarör

Brytskalle för att garantera rätt moment och enkel kontroll

SPECIFIKATIONER

Yta: Elförzinkat

Material: Stål

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	NB/DN	Ytterdiameter (OD)	Stångstorlek (RS)	Höjd (H)	Längd (L)
---------------	---------------	-------	--------------------	-------------------	----------	-----------

CSBBRP0100E G	404477	25	33.4mm	10, 12	73.7mm	41.4mm
CSBBRP0125E G	404478	32	42.2mm	10, 12	82.6mm	50mm
CSBBRP0150E G	404479	40	48.3mm	10, 12	88.9mm	56.1mm
CSBBRP0200E G	404480	50	60.3mm	10, 12	100.3mm	68.3mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Bredd (W)
CSBBRP0100EG	404477	22.2mm
CSBBRP0125EG	404478	22.2mm
CSBBRP0150EG	404479	22.2mm
CSBBRP0200EG	404480	22.2mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE