

Grenlinjens fästningsstruktur fäst vid stål

Data Solutions



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Svivelmuttern accepterar M10 eller M12 gängstång

Fästs mot ståldelar med självborrande/självgängande skruv

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Slutför	Stångstorlek (RS)	Flänstjocklek (FT)	Höjd (H)
CSBBRS1MEG	402239	Stål	Elektro galvaniserad	10, 12	2.7 – 12.7mm	28.2mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Längd (L)	Bredd (W)	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)
---------------	---------------	-----------	-----------	--------------------	----------------

CSBBRS1MEG	402239	40.4mm	26.9mm	2.7mm	32mm
------------	--------	--------	--------	-------	------

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Konstruktionsinfästningar för fördelningsrör är endast för stagning och inte för upphängning av sprinklerledningar.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE